



Kuusiokoloväänninsarja, pitkä. pyällys, Ruuvinvääntimien lkm.: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	627191 9
GTIN	7610733265282
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Etu:

ISO 13444 -standardin tyyppin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627190: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
säilytys: muoviteline

Tekninen kuvaus

Pakkaus	muoviteline
Ruuvinvääntimien lkm.	9
Avainkoot	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	Safety-taivutettu ruuvinväännin
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pinta	kromattu

Varren malli	pyöreä, pyälletty
värikoodaus	ei
Varressa muovipäällyste	ei
Pallopää pitkässä varressa	kyllä
100 asteen kulma	ei
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 6 mm	627190 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 8 mm	627190 8
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 2,5 mm	627190 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 10 mm	627190 10
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 5 mm	627190 5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 4 mm	627190 4
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 3 mm	627190 3
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 2 mm	627190 2
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäpyällys Kuusikulma 1,5 mm	627190 1,5
Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9