



Digitaalinen työntömitta ABS, Mittausalue: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412821 100
GTIN	4045197771780
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Inkrementaalinen mittausjärjestelmä ilman absoluuttista asteikkoa.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo nro 081560, koko LR44.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,3
Kotelon materiaali	Metalli
Standardi	ISO 13385
Mittausalue	0 - 100 mm
Leukapituus	30 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44