

Garant**Pyörivä työtuoli, keinonahka, suojatulpat, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965035
GTIN	4045197772640
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen työtuoli, synkroniteknikka. Pehmeä tekonahkapinta on helppohoitoinen ja pestävä. Oranssi kavennettu kaksoissauma. Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.

Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm.

Selkänojan korkeus: 600 mm.

Selkänojan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Kuvaus mainosteksti:

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkroniteknikka.**
- **Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Selkänojan korkeus	600 mm
Syknronimekaniikka	kyllä
Istuimen syvyys	450 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Standardi	DIN 68877
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Selkänojan säätöalue	60 mm
Kantavuus	120 kg
Istuimen leveys	470 mm
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Lordoosituki	kyllä
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	490 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)

962518

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin
Tyypä

965047