

**Garant****Pyörivä työtuoli, keinonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965036
GTIN	4045197772657
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Ergonominen työtuoli, synkroniteknikka. Pehmeä tekonahkapinta on helppohoitoinen ja pestävä. Oranssi kavennettu kaksoissauma. Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.

Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm.

Selkänojan korkeus: 600 mm.

Selkänojan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkroniteknikka.**
- **Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Tekninen kuvaus**

Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Standardi	DIN 68877
Kantavuus	120 kg
Syknronimekaniikka	kyllä
Selkänojan säätöalue	60 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Istuimen leveys	470 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Selkänojan korkeus	600 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Lordoosituki	kyllä
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinmateriaalin väri	musta
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	640 - 890 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)

962518

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin  
Tyypä

---

965047