

JEPSON POWER**HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm, hampaiden lukumäärä: 72****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 078237 72 |
| GTIN | 4260052460153 |
| Tuoteluokka | 07E |

Kuvaus**Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

Huomautus:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Hammasluku optimoitu | materiaalin paksuus 2,5 - 4 mm |
| hampaiden lukumäärä | 72 |
| Leikkuuleveys B | 2,2 mm |
| sopii tuotteelle | 078231 koko 9435 |

soveltuu materiaalille

Ohutseinäiselle materiaalille

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä