



Joustava timanttiviila, Rakeisuus: D181µm



Tilaustiedot

Tilausnumero	529120 D181
GTIN	4007220004968
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Erittäin ohut muovipohja, päällystetty toiselta puolelta timanttihiomarakeella. Korkeus pinnoitteineen 0,5 mm.

Käyttö:

Sopii erityisesti hienohiontaan koverilla ja kuperilla pinnoilla tai kapeissa urissa. **Erittäin joustava**, suurin taivutussäde 15 mm.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D181
Hienousaste	karkea
Mitat	14×165 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Leveys	14 mm
Korkeus	0,5 mm
Pituus	165 mm
enimm.taivutussäde	15 mm
Tuotetyyppi	Timanttiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		