


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 320, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Teräskeskiöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	30 mm
Harjaosan pituus H ₁	6 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
varren Ø D _s	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja

