

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574350 70X10
GTIN	4017359082805
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Vaativaan purseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	19 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja