

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Vaatimaan pürseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

### Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	6 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen

Tuotetyyppi

Pyöröharja