


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-täydellinen 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	18 mm

varren Ø D _s	6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja