


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-täydellinen 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjaosan leveys L ₁	15 mm
varren Ø D _s	6 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja