


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574200 70X10
GTIN	4017359009819
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan leveys L ₁	10 mm
varren Ø D _s	6 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja