

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kapea pyöröharja suora INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1:
125X22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	571410 125X22
GTIN	4017359154229
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Sileästä INOX-langasta 0,50 mm **punotut harjasniput** on kiinnitetty teräskeskioon, kapea muoto. Pitkä kestoikä, tas. käynti.

Käyttö:

Eryteisesti sellaisten **U- ja V-hitsausaumojen** työstöön, joita käytetään usein putkiliitoksissa.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	40
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Harjaosan pituus H ₁	26 mm
Harjaosan leveys L ₁	6 mm

porauksen $\varnothing d_1$	22 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja