

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	20
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	125 mm
Harjaosan pituus H ₁	29 mm

Harjaosan leveys L ₁	14 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja