

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
6X0,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskioön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. Yhden punoksen otsaharjat tarkkaan työskentelyyn.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,35 mm
Enimmäiskierrosluku	4500 min ⁻¹
Tupsujen lkm	1
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pensseliharja

