

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tasoharja muovikupilla INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574760 50
GTIN	4017359079867
Tuoteluokka	57L

Kuvas**Malli:**Tasoharjat, **varren Ø 6 mm.**Soveltuu **jaloteräksen työstöön. Muovikuppi** toimii käynnistysuojana ja estää korroosiota ulkopuolisen materiaalin tunkeutumisen vuoksi.**Käyttö:**

Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	10500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H ₁	28 mm
varren Ø D _s	6 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

