



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 13 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	637945
GTIN	4013288182159
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Holkkiavainhylsyt, joissa **pitotoiminto** ja pyällys takapäässä hyvää tarttuvuutta varten käytettäessä käsin.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12.

Sisältö:

Räikkä, jossa suunnankäntövipu ja jatkokappale nro 640385.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Jatkokappale ja pikavääntöhyly: 1 kpl 250 mm

Räikkä: 1 kpl nro 640385, vaihtovipu ja pidennys 341 mm

säilytys: Kankainen taittasku tarrakiinnityksellä

Korkeus: 73 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-19 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat	metriset mitat

Osien määrä	13
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-19 mm
Valmistajamerkintä	8006 SC 1
Pakkaus	Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus	325 mm
Leveys	148 mm
Korkeus	73 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain