

**Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139651 M3
GTIN	4045197773616
Tuoteluokka	12J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Tekninen kuvaus

Varren pituus L_s	28 mm
Hammasluku Z	2
Kierteennousu	0,5 mm
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	42 mm
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	6,25 mm
Kierteen koko	M3
Nimellis- $\varnothing D_c$	2,4 mm
Terän pituus L_c	6,25 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH

Kierrettyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	220 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	170 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

