

*intercable***Suuret puristuspihdit, Tyyppi: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729970 120
GTIN	8014212199263
Tuoteluokka	76C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä.

Innovatiivinen i-puristus, soveltuu monisäikeisille, monisäikeisille tiivistetyille ja hienosäikeisille kaapeleille. i-puristuksen ansiosta saavutetaan kiristysarvoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset vaatimukset.

Käyttö:

Eristämättömille **putkikaapelikengille** ja **-liittimille** (normaalimalli).

Huomautus:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille. DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino	3,7 kg
Kokonaispituus	535 mm
johdinpoikkipinnoille	10 - 120 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristusleuka-vaihtosarja Tyyppi 120

729975 120