

*intercable***Suuret puristuspihdit, Tyyppi: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	729970 50
GTIN	8014212198730
Tuoteluokka	76C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä.

Innovatiivinen i-puristus, soveltuu monisäikeisille, monisäikeisille tiivistetyille ja hienosäikeisille kaapeleille. i-puristuksen ansiosta saavutetaan kiristysarvoja, jotka ylittävät selvästi tavanomaiset vaatimukset.

Käyttö:

Eristämättömille **putkikaapelikengille** ja **-liittimille** (normaalimalli).

Huomautus:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille. DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino	1,5 kg
Kokonaispituus	380 mm
johdinpoikkipinnoille	6 - 50 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristusleuka-vaihtosarja Tyyppi 50

729975 50