



Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290210 20 |
| GTIN | 4030741257469 |
| Tuoteluokka | 29H |

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Vain oikeakätinen malli! Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

Vähäinen värinä.Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen Ø:n säätöön.Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Varren korkeus | 20 mm |
| Työstöalue | 10 - 250 mm |
| Varren leveys | 20 mm |
| KM-holkki, peitelaatta, ruuvi | 299920 1 |
| Kehran porauksen Ø:lle d ₂ | 8 mm |
| Kehran Ø:lle d ₁ | 25 mm |
| Kehran leveydelle b | 6 mm |
| Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään |

| | |
|--------------------|-----------------|
| pyällysprofiilille | RGE45° BL/BR15° |
| pyällysprofiilille | RGE30° 2×AA |
| Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |

Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,
Tyypki: 1

299920 1