



## Jakoavain, sivulta säädettävä, Kokonaispituus: 255 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	813940 255
GTIN	7314150191239
Tuoteluokka	83F

### Kuvaus

#### Malli:

Ergonominen kahva termoplastista elastomeeria. Kidan asento 15°. Tarkkuuskovetettu, ruostesuojattu ja kromattu. Vasemmalla mitta-asteikko mm.

#### Standardi:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

Suurin avainkoko: 35 mm

Kokonaispituus: 10 tuuma

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	10 tuuma
Suurin avainkoko	35 mm
Kokonaispituus	255 mm
Paino	500 g
Standardi	ASME B107.8M-2003
Standardi	UNE 16532
Standardi	ISO 6787
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
Raaka-aine	Suurtehoterässeos

Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Kääntöleuat	ei
Asteikko	kyllä
Räikkätoiminto	ei
Kahvan päällyste	kyllä