




Pyällystyökalusarja, Varren/terän koko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290025 20
GTIN	4030741656859
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Sisältö:

- 1 kpl pyällystyökalu nro 290000 ja nro 290010: koko 20
- 3 kpl pyällysketrä nro 290161: koot 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5
- 1 kpl pyällysketrä nro 290176 ja nro 290181: koot 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Tekninen kuvaus

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RBR 2×BL

pyällyspöörilille	RGE30° BL/BR30°
pyällyspöörilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Pyällystyökaluyleiskäyttöinen Varren koko 20 mm	290010 20
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Pyällysköörä PM Räkän Ø d1 × räkän leveys b / hammasjako 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8