



Pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290200 25
GTIN	4030741556814
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. KM-kulkuholkki parantaa kulumisenkestävyyttä. Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. 3-pistekiinnitys takaa akseleiden tarkan sijainnin. Säteittäinen ja aksiaalinen varmistus optimaaliseen työkaluohjaukseen.

Tekninen kuvaus

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 1
Kehran leveydelle b	6 mm
Varren leveys	25 mm
Kehran Ø:lle d ₁	25 mm
Työstöalue	10 - 300 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Varren korkeus	20 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofiilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°

pyällyspöfiilille	RBL30° 1×AA
pyällyspöfiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyspöfiilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,
Tyypä: 1

299920 1