



## Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290010 20
GTIN	4030741658020
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	10 - 110 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	20 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Sokkatappi	299910 4
Varren leveys	20 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RGE30° BL/BR30°

pyällyprofilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

KM-sokkatappi KM, Tyyppe: 4	299910 4
-----------------------------	----------