



## Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290010 25
GTIN	4030741660672
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

### Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299910 4
Työstöalue	15 - 220 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	25 mm
Varren korkeus	20 mm
Varren leveys	25 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RGE30° BL/BR30°

pyällyprofilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

KM-sokkatappi KM, Tyyppe: 4	299910 4
-----------------------------	----------