

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320645 4
GTIN	4045197773678
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Kevyt malli kapealla rungolla.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.**

Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 43 mm

Hyötypituus B: 77 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 20 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 27 mm

Enimmäiskierrosluku: 6000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
----------------------	----------

Morsekartio	MK4
Työkappaleen paino	800 kg
Kärjen pituus C	27 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Rungon Ø D	43 mm
suurin kärjen Ø 60° A	20 mm
Hyötypituus B	77 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki