

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 3****Tilastiedot**

Tilausnumero	320647 3
GTIN	4045197774101
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Kevyt malli kapealla rungolla.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.

**Pidennetty kärki**, kärkikulma 60 / 30°.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Rungon Ø D: 34 mm

Hyötypituus B: 74 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 15 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 8 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 29 mm

**Tekninen kuvaus**

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Rungon Ø D	34 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Hyötypituus B	74 mm
suurin kärjen Ø 60° A	15 mm
suurin kärjen Ø 30° A	8 mm
Kärjen pituus C	29 mm
Morsekartio	MK3
Tuotetyyppi	Keskityskärki