

**Garant****Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320657 6
GTIN	4045197774170
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

Kärkikulma 60°.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 110 mm

Hyötypituus B: 155 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 52 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 62 mm

Enimmäiskierrosluku: 2000 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Morsekartio	MK6
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	2000 min <sup>-1</sup>
Hyötypituus B	155 mm
Rungon Ø D	110 mm
Työkappaleen paino	4500 kg
Kärjen pituus C	62 mm
suurin kärjen Ø 60° A	52 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki