

**Garant****Pyörivä keskiökärki vaihtopäille, Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320659 3
GTIN	4045197774354
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- Varteen laakeroitu keskiöakseli läpikarkaistua terästä.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

**Erikoistarvike:**

Vaihtopäät nro 320625–320631

**Huomautus:**

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Rungon Ø D: 60 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierros-luku: 4300 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 300 kg

Pituus 1: 50 mm

L<sub>2</sub>: 12 mm

## Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	4300 min <sup>-1</sup>
Työkappaleen paino	300 kg
Rungon Ø D	60 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Morsekartio	MK3
Sopii värikoodiin	K14
Pituus 1	50 mm
L <sub>2</sub>	12 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

## Tarvikkeet

Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 5	320627 5
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 6	320627 6
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 4	320627 4
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 3	320627 3
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 1	320627 1
Päät pyörivään sorvinkärkeen Tyyppi 2	320627 2