

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321260 4
GTIN	4045197774392
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kärkikulma 60°/30°.

- **Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Huomautus:

Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Rungon Ø D: 60 mm

Hyötypituus B: 116 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 8 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 28 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Kärjen pituus C: 45 mm

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
Kärjen pituus C	45 mm
suurin kärjen Ø 60° A	8 mm
suurin kärjen Ø 30° A	28 mm
Työkappaleen paino	1000 kg
Hyötypituus B	116 mm
Morsekartio	MK4
Rungon Ø D	60 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki