

Garant**Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321255 5
GTIN	4045197774439
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kärkikulma 60°.

- **Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteensyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.

Huomautus:

Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Rungon Ø D: 72 mm

Hyötypituus B: 136 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 35 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Kärjen pituus C: 43 mm

Enimmäiskierrosluku: 8000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Kärjen pituus C	43 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Hyötypituus B	136 mm
Morsekartio	MK5
Työkappaleen paino	2200 kg
Rungon Ø D	72 mm
suurin kärjen Ø 60° A	35 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki