

Garant**Pyörivä sorvin keskiökärki vaihtokärjillä, Morsekartio: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321335 2
GTIN	4045197774477
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Vaihdettavat kärjet.**
- **Runko ja kärki ovat muottiintaottuja ja karkaistuja.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytynesteensyn laakereihin.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Kuuden erilaisen kärjen johdosta soveltuu erityisesti erilaisten yksittäisten työkappaleiden valmistukseen.

Toimituksen sisältö:

1 keskiökärki nro 320659, kutakin 1 x kopiopistepuikko 60° / 30°, pieni kärkipistepuikko 60°, suuri kärkipistepuikko 60°, kartio 60°, onttokartio 60°, onttopistepuikko 60°.

Sisältää järjestelmäkotelon ja vaahtomuovialustan.

Erikoistarvike:

Katso vaihdettavat päät nrosta 320625 – 320631.

Rungon Ø D: 45 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 5000 min⁻¹

Työkappaleen paino: 50 kg

Pituus 1: 43 mm

L₂: 10 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D ₂	20 mm
Sopii värikoodiin	K12
Rungon Ø D	45 mm
Pituus 1	43 mm
L ₂	10 mm
Morsekartio	MK2
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Ulko-Ø D ₁	12 mm
Työkappaleen paino	50 kg
Tuotetyyppi	Keskityskärki