

Garant**T-urakappale kiinnitysruuvilla, Uraleveys B / kiinnityspaksuus S: 18/40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 360024 18/40 |
| GTIN | 2050001853967 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

Kuusiokololieriöruuvit DIN912, lujuusluokka 12.9. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------|
| Kiinnitysruuvin pituus | 50 mm |
| kierre M | M16 |
| Uraleveys B | 18 mm |
| Puristuspaksuus S | 40 mm |

| | |
|-------------|------------|
| Sarja | ZeroClamp |
| Tuotetyyppi | Urakappale |