

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 351502****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 351502
GTIN	4007841351502
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Elektronisesti säädely kuumailmapuhallin HG 2320 E.

- **Digitaalinen lämpötilan säätö 80 - 650 °C ohjaussauvalla**
- **Lämpötilan näyttö 10 °C:n välein LCD-näytössä**
- **Kaksiportainen ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.**

Kuumailmapuhallinsarja HG 2320 EKF muovisalkussa, sisältää seuraavat osat:

- **Pistoolimallinen kuumailmapuhallin, portaaton puhallusilman säätö, neljä käyttöohjelmaa, digitaalinen lämpötilan ja jäännöslämmön ilmaisimien, LOC-toiminto, käyttö yhdellä kädellä.**
- **Supistussuutin 9 mm, tasosuutin 50 mm, heijastussuutin, 100-osainen kutistusletkuserja.**

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	HG 2320EKF
Ilman lämpötila	80 - 650 °C

Paino	960 g
Ilmavirran määrä	150 - 500 l/min
Malli	Sarja
Tehonkulutus	2300 W
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

Tarvikkeet

Kuumailmavarustevalikoima12 osaa Tyyppi 075569	078329 075569
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007690	078325 007690
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007553	078325 007553
Lämpötilaskanneri HL Scan Tyyppi 014919	078326 014919