



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 25 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	630380
GTIN	4000896203383
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Täysmetalliräikkä, taivutettu 15°, suunnanvaihto.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 – M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 – M8.

Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre on M2 - M5, urakantaruuveille, joiden kierre on M2,5 ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre on M3 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 7 kpl, koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl koot 3; 4; 5; 6 mm

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 2 kpl koot 1; 2

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koot 1; 2

Kärki, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 0,6x4,5

Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 6 kpl, koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärkiräikkä D 6,3: 1 kpl 1/4 tuuman kärjille C 6,3

Liitäntävarsi D 6,3: 1 kpl 1/4 tuuman kärjille, C 6,3
Liitinvarsi: 1 kpl kuusiokantaliitin C 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
säilytys: muovikotelo

Tekninen kuvaus

Osien määrä	25
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5,5-13 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Pakkaus	muovikotelo
Pituus	125 mm
Leveys	87 mm
Korkeus	38 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain