

**Garant****Pyörivä keskityskartio, tylppä, Suurin Ø / morsekartio: 60/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323000 60/2
GTIN	4045197774729
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kartio on edestä tylppä.**
- **Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitettulla laakeroinnilla.**
- **Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.**
- **Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

**Onttojen kappaleiden, putkien** tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.

**Tekninen kuvaus**

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Pienin Ø	20 mm

Morsekartio	2
Työkappaleen paino D	200 kg
Työkappaleen paino D1	140 kg
Kartiokulma a	60 astetta
Pään pituus L	73 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki