

Garant**Pyörivä keskityskartio, tylppä, Suurin Ø / morsekartio: 100/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323000 100/4
GTIN	4045197774750
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Kartio on edestä tylppä.**
- **Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitettulla laakeroinnilla.**
- **Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.**
- **Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Onttojen kappaleiden, putkien tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Pienin Ø	30 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹

Morsekartio	4
Työkappaleen paino D	650 kg
Työkappaleen paino D1	300 kg
Kartiokulma a	75 astetta
Pään pituus L	101 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki