

Garant**Pyörivä keskityskartio, tylppä, Suurin Ø / morsekartio: 125/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323000 125/4
GTIN	4045197774767
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Kartio on edestä tylppä.**
- **Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitettulla laakeroinnilla.**
- **Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.**
- **Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Onttojen kappaleiden, putkien tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.

Tekninen kuvaus

Morsekartio	4
Suurin pyörintävirhe	0,007 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹

Pienin Ø	50 mm
Työkappaleen paino D	800 kg
Työkappaleen paino D1	500 kg
Kartiokulma a	75 astetta
Pään pituus L	91 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki