

**Garant****Pyörivä keskityskartio, tylppä, Suurin Ø / morsekartio: 125/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323000 125/5
GTIN	4045197774774
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kartio on edestä tylppä.**
- **Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitettulla laakeroinnilla.**
- **Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.**
- **Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

**Onttojen kappaleiden, putkien** tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.

**Tekninen kuvaus**

Suurin pyörintävirhe	0,007 mm
Pienin Ø	50 mm
Morsekartio	5

Enimmäiskierrosuku	3000 min <sup>-1</sup>
Työkappaleen paino D	1800 kg
Työkappaleen paino D1	1400 kg
Kartiokulma a	75 astetta
Pään pituus L	92 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki