

**Garant****Pyörivä keskityskartio, tylppä, Suurin Ø / morsekartio: 200/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323000 200/5
GTIN	4045197774798
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kartio on edestä tylppä.**
- **Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitettulla laakeroinnilla.**
- **Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.**
- **Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

**Onttojen kappaleiden, putkien** tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.

**Tekninen kuvaus**

Morsekartio	5
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
Pienin Ø	50 mm

Enimmäiskierrosluku	1800 min <sup>-1</sup>
Työkappaleen paino D	2000 kg
Työkappaleen paino D1	1000 kg
Kartiokulma a	75 astetta
Pään pituus L	136 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki