



Levykiinnitin, Leukaväli: 55 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861620 55
GTIN	4008158027050
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Käsi­käyt­ttöi­siin tyhjiöpumppuihin, joissa on erittäin suuri imukyky ja jotka siksi vaativat erittäin suuren kiinnitysvoiman. Korkeuserot voi tasata ohjauskiskojen vivuilla. Kiinnitysvipujen kääntäminen tyhjiöimureihin tuottaa alipaineen ja levykiinnitin imee levyn automaattisesti kiinni.

Käyttö:

Pinnaltaan tasaisten osien kiinnitykseen ja asemointiin. Käyttökohteita esim. keramiikka, graniitti, Corian®, muovi, pelti ja lasi.

Huomautus:

Vapauta liitospuristin varastoinnin ajaksi, jotta välttäisit muovikiekkojen pysyvän vääntymisen. Imukupit löytyvät numerosta 086200 alkaen.

Enimmäiskiinnitysvoima: 260 N

Kokonaispituus: 361 mm

Tekninen kuvaus

Leukaväli	55 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	260 N
Kokonaispituus	361 mm
Paino	1,55 kg
Leveys	147 mm
Tuotetyyppi	Puristin

