

Koken**IMPACT-sarja, 13-osainen, 6-kulma, 1/2 tuumaa pitkä****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651205
GTIN	4991644506187
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Kompakti IMPACT-valikoima yleisimpiin ruuvaustarpeisiin. Tukeva metallilaatikko.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

Sisältö:

1 kpl kuusiohylysy: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Osien määrä	13
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylysy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X20 mm	651900 3X20
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 25 mm	651800 25
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 3	651790 3
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30