



## Magnesium-vipuholkki, Leukaväli: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860750 120
GTIN	4008158027227
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Säätövarsi ja liukukiskon leuka **magnesiumia** (valmistettu painevalumenetelmällä), **erittäin lujat ja hyvin kevyet**. Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvipu, liikkuva puristinlaatta ja lukitussalpa **lasikuituvahvisteista muovia, murtumattomat**. Kiskon leuassa irrotettava muovisuojus, jonka alla on ristiprisma pyöreiden esineiden kiinnittämistä varten. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla.

#### Käyttö:

**Nopeaan** ja helppoon **puristamiseen keskisuurella puristusvoimalla**.

### Tekninen kuvaus

Paino	0,26 kg
Liukukiskon poikkipinta	20×5 mm
Ulottuma	80 mm
Leukaväli	120 mm
Tuotetyyppi	Puristin

