

Garant**NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360465 125
GTIN	4045197777904
Tuoteluokka	31F

Kuvaus**Malli:**

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
- Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
- Moleminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnityssysteemille, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Kulmamekanismi lisättävissä.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
- Kierre työkappaleen tuelle.

Kuvaus mainosteksti:

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat nro 360468 ja 360469, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

- Yleiset leukamerkit, koko 125, esim. nro 361400 – 361660, nro 362390 – 362600, nro 361295, nro 361296.

- Oikaisu- ja kiinnityssarja, nro 360530.
- Työkappaleen tuki, kampi, nro 360555; 360800.
- Kiristyspultti nro 360025.
- Kulmamekanismi nro 360471.
- Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
- Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Huomautus:

- Sopiva jatkokappale 125 löytyy nrolla 360467_125 ETL-luettelosta.
- Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.
- Sopiva jatkokappale 160 on nro 360420 160

Huomautus mainosteksti:

Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö XPent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.

Tekninen kuvaus

r ±0,015	118 mm
Kiinnitysalue d	131 - 313 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
Perusrungon pituus a	424 mm
Perusrungon leveys B	125 mm
Uraetäisyys p H7	20 mm
t	144 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HiPo
o -0,02	40 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
s - 0,02	62 mm
Perusrungon korkeus c -0,02	100 mm
Kokonaispituus L	512 mm
Paino	35 kg
m ±0,02	180 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm

Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Sarja	HiPoClamp
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 125 mm	362520 125
Perusrunko pidennyskappaleeseen tyypille 125	360467 125
Sovitinleukaliikkuva tyypille 125	361600 125
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 12 mm	360530 12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 14M12/90	360025 14M12/90
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 22 mm	360530 22
Porrasleuka, pehmeäliikkuva tyypille 125	361325 125
Työkappaleen tuki	360555
Sovitinleukakiinteä tyypille 125	361620 125
Yleiskäyttöinen alasetoleukakiinteä tyypille 125	361380 125
Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 125	361952 125
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12	360025 18M12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/90	360025 12M10/90
Porrasleuka, pehmeäkiinteä tyypille 125	361320 125
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritetut Leukojen leveydelle 125 mm	362400 125
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 14 mm	360530 14
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
Kulmamekanismi tyypille 125	360471 125
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362600 125
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 16 mm	360530 16
Porrasleuatkiinteä tyypille 125	361420 125
Yleiskäyttöinen alasetoleukaliikkuva tyypille 125	361390 125

Porrasleuatliikkuva tyypille 125	360468 125
Porrasleuatliikkuva tyypille 125	361400 125
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362460 125
Asetus- ja kiinnitysvälinsarja Pöydän T-uran mitta 18 mm	360530 18
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M10	360025 16M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 125 mm	362560 125
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M8	360025 16M8
perusleukaliikkuva tyypille 125	361500 125
Porraslista porrasspuolelle tyypille 125	361972 125
Uivat leuatliikkuva tyypille 125	361660 125
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 125 mm	362620 125
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362500 125
Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 125	361962 125
Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 125 mm	362420 125