

Garant**NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 160****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360465 160
GTIN	4045197777911
Tuoteluokka	31F

Kuvaus**Malli:**

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
- Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
- Moleminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnityssysteemille, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Kulmamekanismi lisättävissä.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
- Kierre työkappaleen tuelle.

Kuvaus mainosteksti:

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat nro 360468 ja 360469, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

- Yleiset leukamerkit, koko 125, esim. nro 361400 – 361660, nro 362390 – 362600, nro 361295, nro 361296.

- **Oikaisu- ja kiinnityssarja, nro 360530.**
- **Työkappaleen tuki, kampi, nro 360555; 360800.**
- **Kiristuspultti nro 360025.**
- **Kulmamekanismi nro 360471.**

Huomautus:

- **Sopiva jatkokappale 125 löytyy nrolla 360467_125 ETL-luettelosta.**
- **Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.**
- **Sopiva jatkokappale 160 on nro 360420 160**

Huomautus mainosteksti:

Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö XPent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima	60 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HiPo
Kokonaispituus L	645 mm
o -0,02	40 mm
r ±0,015	164 mm
Perusrungon pituus a	560 mm
Paino	65 kg
Uraetäisyys p H7	20 mm
Leukojen korkeus h	49,8 mm
Kiinnitysalue b	17 - 263 mm
m ±0,02	234 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
Perusrungon leveys B	160 mm
s - 0,02	70 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
t	164 mm
Perusrungon korkeus c -0,02	115 mm
Kiinnitysalue d	187 - 433 mm
Malli	Nollapistekiinnityssystemi

Sarja	HiPoClamp
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Porrasleuatliikkuva tyypille 160	360468 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M10	360025 16M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/90	360025 12M10/90
Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 160 mm	362520 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362500 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
Kulmamekanismi tyypille 160	360471 160
Sovitinleukaliikkuva tyypille 125	361600 125
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M8	360025 16M8
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362460 160
Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 160	361962 160
Porraslista porraspuolelle tyypille 160	361972 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 14M12/90	360025 14M12/90
Porrasleuatkiinteä tyypille 160	361420 160
Asetus- ja kiinnitysvälinsarja Pöydän T-uran mitta 14 mm	360530 14
Asetus- ja kiinnitysvälinsarja Pöydän T-uran mitta 12 mm	360530 12
Työkappaleen tuki	360555
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 160 mm	362620 160
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 160 mm	362600 160
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 300	360430 300
Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 160	361952 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
Sovitinleukakiinteä tyypille 160	361620 160

Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 18 mm	360530 18
Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 22 mm	360530 22
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 160 mm	362560 160
Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 16 mm	360530 16
Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 160 mm	362420 160
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritetut Leukojen leveydelle 160 mm	362400 160
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12	360025 18M12