

**Varsi-kierrejärsin 2×D, TiAlN, M: M5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 139651 M5 |
| GTIN | 4045197777331 |
| Tuoteluokka | 12J |

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| Kokonaispituus L | 55 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kierteennousu | 0,8 mm |
| Hammasluku Z | 3 |
| Varren pituus L _s | 36 mm |
| Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ² | 0,015 mm |
| Sisäjähdytys | ei |
| Kierteen syvyys | 10,8 mm |
| Kierteen koko | M5 |
| Nimellis-Ø D _c | 4 mm |
| Terän pituus L _c | 10,8 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kierretyyppi | M-LH |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | TKM |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD läpireiällä |
| Värirengas | vihreä |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre |
| Tuotetyyppi | Kierrejärsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 170 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 120 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
| Varrenhionta Tyyppi HE | 129100 HE |