

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319133. 319140 – 319141 koko RR tai LR.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Tekninen kuvaus

Korkeus h ₁	21,4 mm
Pistoleveys w	3 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	65 mm
Lehden korkeus h ₅	26 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	97 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo