



Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 139680 5X0,5 |
| GTIN | 4045197778222 |
| Tuoteluokka | 12J |

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| HammaslukuZ | 3 |
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Varren pituus L_s | 36 mm |
| Kokonaispituus L | 55 mm |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,018 mm |
| Sisäjähdytys | ei |
| Kierteen syvyys | 10,25 mm |
| Kierteen koko | M5×0,5 |
| Nimellis- $\varnothing D_c$ | 4 mm |
| Terän pituus L_c | 10,25 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierretyyppi | MF-LH |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | TKM |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD läpireiällä |
| Värirengas | vihreä |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre |
| Tuotetyyppi | Kierrejäysin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 170 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 120 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB