

**Varsi-kierrejärsin 2xD, TiAlN, MF: 6X0,75****Tilastiedot**

Tilausnumero	139680 6X0,75
GTIN	4045197778246
Tuoteluokka	12J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,75 mm
Kokonaispituus L	55 mm
HammaslukuZ	3
Lastu-urien määrä	3
Varren pituus L _s	36 mm
varren Ø D _s	6 mm
Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	12,38 mm
Kierteen koko	M6x0,75
Nimellis-Ø D _c	4,8 mm
Terän pituus L _c	12,38 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	MF-LH

Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Värirengas	vihreä
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejäysin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	220 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	170 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB